

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 2-10

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130046 2-10
GTIN	4062406052133
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNS-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 10
 Ø Filettatura: 50,8 mm
 Lunghezza complessiva L: 250 mm
 Ø Codolo D_s: 40 mm
 Quadro del codolo □: 32 mm
 Ø Preforo: 48,4 mm

Descrizione tecnica

Profondità filettatura	127 mm
Quadro del codolo □	32 mm
Ø Preforo	48,4 mm
Ø Filettatura	50,8 mm
Ø Codolo D _s	40 mm
Passo della filettatura	2,54 mm
Materiale da taglio	HSS E

Numero di scanalature per i trucioli	4
Numero taglienti Z	4
Lunghezza complessiva L	250 mm
Norma	DIN 376
Filetti per pollice	10
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	2-10 UNS LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare