

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 5/8-27**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130046 5/8-27 |
| GTIN            | 4062406050696 |
| Classe articolo | 10N           |

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNS-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 27  
 Ø Filettatura: 15,875 mm  
 Lunghezza complessiva L: 110 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 12 mm  
 Quadro del codolo □: 9 mm  
 Ø Preforo: 15 mm

**Descrizione tecnica**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Filetti per pollice     | 27        |
| Norma                   | DIN 376   |
| Ø Filettatura           | 15,875 mm |
| Materiale da taglio     | HSS E     |
| Quadro del codolo □     | 9 mm      |
| Passo della filettatura | 0,94 mm   |
| Ø Preforo               | 15 mm     |

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Profondità filettatura               | 39,7 mm                                        |
| Numero taglienti Z                   | 3                                              |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 12 mm                                          |
| Lunghezza complessiva L              | 110 mm                                         |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3                                              |
| Tipo di filettatura                  | UNS-LH                                         |
| Misura del filetto                   | 5/8-27 UNS LH                                  |
| Rivestimento                         | TiN                                            |
| Norma filettatura                    | ASME B1.1                                      |
| Classe di tolleranza                 | 1B                                             |
| Classe di tolleranza                 | 2B +0,10                                       |
| Classe di tolleranza                 | 3B                                             |
| Classe di tolleranza                 | 2B +0,20                                       |
| Classe di tolleranza                 | 2B                                             |
| Classe di tolleranza                 | 2B +0,05                                       |
| Forma dell'imbocco                   | C                                              |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9                       |
| Passaggio interno per LR             | no                                             |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 2×D in caso di foro cieco               |
| Direzione di taglio                  | sinistro                                       |
| Tipo di utensile di filettatura      | Maschi a macchina<br>per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                     | senza                                          |
| Tipo di prodotto                     | Maschi a filettare                             |