

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1/2-13****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130046 1/2-13
GTIN	4062406050603
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

Passo della filettatura	1,954 mm
Numero taglienti Z	3
Lunghezza complessiva L	110 mm
Norma	DIN 376
Filetti per pollice	13
Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	9 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	12,7 mm
Ø Preforo	10,73 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	11 mm
Profondità filettatura	31,75 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Tipo di filettatura	UNC-LH

Misura del filetto	1/2-13 UNC LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare