

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 9/16-14

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130046 9/16-14
GTIN	4062406050672
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	110 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Profondità filettatura	35,72 mm
Ø Preforo	12,6 mm
Ø Filettatura	14,288 mm
Norma	DIN 376
Numero di scanalature per i trucioli	3
Filetti per pollice	14
Numero taglienti Z	3
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	11 mm
Passo della filettatura	1,814 mm
Tipo di filettatura	UNS-LH

Misura del filetto	9/16-14 UNS LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare