

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1.3/8-14

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130046 1.3/8-14
GTIN	4067263102823
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNS-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 14
 Ø Filettatura: 34,925 mm
 Lunghezza complessiva L: 200 mm
 Ø Codolo D_s: 28 mm
 Quadro del codolo □: 22 mm
 Ø Preforo: 33,3 mm

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS E
Filetti per pollice	14
Quadro del codolo □	22 mm
Norma	DIN 376
Lunghezza complessiva L	200 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Codolo D _s	28 mm

Profondità filettatura	87,31 mm
Passo della filettatura	1,814 mm
Ø Filettatura	34,925 mm
Ø Preforo	33,3 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	1.3/8-14 UNS LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare