

**Garant****Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 2.1/8-12****Dati di ordinazione**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 130050 2.1/8-12 |
| GTIN            | 4062406052188   |
| Classe articolo | 10N             |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UN

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 12

Ø Filettatura: 54 mm

Lunghezza complessiva L: 140 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 40 mm

Quadro del codolo □: 32 mm

Ø Preforo: 52 mm

**Descrizione tecnica**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Quadro del codolo □     | 32 mm   |
| Numero taglienti Z      | 6       |
| Passo della filettatura | 2,11 mm |
| Ø Preforo               | 52 mm   |
| Filetti per pollice     | 12      |
| Ø Filettatura           | 54 mm   |
| Lunghezza complessiva L | 140 mm  |

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Numero di scanalature per i trucioli | 6                                                 |
| Materiale da taglio                  | HSS                                               |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 40 mm                                             |
| Profondità filettatura               | 80,96 mm                                          |
| Tipo di filettatura                  | UN                                                |
| Misura del filetto                   | 2.1/8-12 UN                                       |
| Rivestimento                         | non rivestito                                     |
| Angolo di filetto                    | 60 grado                                          |
| Norma filettatura                    | ASME B1.1                                         |
| Classe di tolleranza                 | 1B                                                |
| Classe di tolleranza                 | 2B +0,10                                          |
| Classe di tolleranza                 | 3B                                                |
| Classe di tolleranza                 | 2B +0,20                                          |
| Classe di tolleranza                 | 2B                                                |
| Classe di tolleranza                 | 2B +0,05                                          |
| Forma dell'imbocco                   | C                                                 |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9                          |
| Passaggio interno per LR             | no                                                |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio |
| Direzione di taglio                  | destro                                            |
| Tipo di utensile di filettatura      | Maschi a macchina per i lavori tradizionali       |
| Colore collarino                     | senza                                             |
| Tipo di prodotto                     | Maschi a filettare                                |