

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 2.1/8-16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130050 2.1/8-16
GTIN	4062406052171
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UN
Materiale da taglio: HSS
Filetti per pollice: 16
Ø Filettatura: 54 mm
Lunghezza complessiva L: 140 mm
Ø Codolo D_s: 40 mm
Quadro del codolo □: 32 mm
Ø Preforo: 52,6 mm

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS
Profondità filettatura	80,96 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Ø Filettatura	54 mm
Ø Preforo	52,6 mm
Passo della filettatura	1,588 mm
Numero taglienti Z	6

Numero di scanalature per i trucioli	6
Filetti per pollice	16
Ø Codolo D _s	40 mm
Quadro del codolo □	32 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	2.1/8-16 UN
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare