

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 7/8-27****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130046 7/8-27
GTIN	4062406050924
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Norma	DIN 376
Ø Preforo	21,4 mm
Quadro del codolo □	14,5 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Ø Filettatura	22,225 mm
Passo della filettatura	0,94 mm
Numero taglienti Z	4
Profondità filettatura	55,56 mm
Filetti per pollice	27
Numero di scanalature per i trucioli	4
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	18 mm
Tipo di filettatura	UNS-LH

Misura del filetto	7/8-27 UNS LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare