

**Garant**
**Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 2.3/4-8**

**Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130050 2.3/4-8 |
| GTIN            | 4062406052539  |
| Classe articolo | 10N            |

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UN  
 Materiale da taglio: HSS  
 Filetti per pollice: 8  
 Ø Filettatura: 69,85 mm  
 Lunghezza complessiva L: 160 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 50 mm  
 Quadro del codolo □: 39 mm  
 Ø Preforo: 66,8 mm

**Descrizione tecnica**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Profondità filettatura               | 104,78 mm |
| Filetti per pollice                  | 8         |
| Passo della filettatura              | 3,175 mm  |
| Numero di scanalature per i trucioli | 8         |
| Lunghezza complessiva L              | 160 mm    |
| Numero taglienti Z                   | 8         |
| Quadro del codolo □                  | 39 mm     |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Ø Codolo D <sub>s</sub>         | 50 mm   |
| Ø Preforo                       | 66,8 mm   |
| Materiale da taglio             | HSS   |
| Ø Filettatura                   | 69,85 mm  |
| Tipo di filettatura             | UN  |
| Misura del filetto              | 2.3/4-8 UN  |
| Rivestimento                    | non rivestito                                     |
| Angolo di filetto               | 60 grado  |
| Norma filettatura               | ASME B1.1   |
| Classe di tolleranza            | 1B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,10  |
| Classe di tolleranza            | 3B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,20  |
| Classe di tolleranza            | 2B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,05  |
| Forma dell'imbocco              | C   |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                          |
| Passaggio interno per LR        | no  |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio |
| Direzione di taglio             | destro  |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali       |
| Colore collarino                | senza   |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                                |