

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 9/16-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130046 9/16-12
GTIN	4062406050689
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

Ø Filettatura	14,288 mm
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	35,72 mm
Filetti per pollice	12
Norma	DIN 376
Numero di scanalature per i trucioli	3
Passo della filettatura	2,117 mm
Ø Preforo	12,15 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Codolo D <sub>s</sub>	11 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Tipo di filettatura	UNC-LH

Misura del filetto	9/16-12 UNC LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare