

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 2.3/8-16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130050 2.3/8-16
GTIN	4062406052317
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UN

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 16

Ø Filettatura: 60,325 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

Ø Codolo D_s: 50 mm

Quadro del codolo □: 39 mm

Ø Preforo: 58,85 mm

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS
Numero di scanalature per i trucioli	6
Filetti per pollice	16
Ø Preforo	58,85 mm
Profondità filettatura	90,49 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Passo della filettatura	1,588 mm

Numero taglienti Z	6
Ø Filettatura	60,325 mm
Quadro del codolo □	39 mm
Ø Codolo D _s	50 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	2.3/8-16 UN
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare