

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 7/16-28

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130046 7/16-28
GTIN	4062406050467
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNEF-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 28
 Ø Filettatura: 11,112 mm
 Lunghezza complessiva L: 110 mm
 Ø Codolo D_s: 9 mm
 Quadro del codolo □: 7 mm
 Ø Preforo: 10,35 mm

Descrizione tecnica

Norma	DIN 376
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	0,907 mm
Profondità filettatura	27,78 mm
Ø Preforo	10,35 mm
Ø Codolo D _s	9 mm
Quadro del codolo □	7 mm

Numero di scanalature per i trucioli	3
Lunghezza complessiva L	110 mm
Ø Filettatura	11,112 mm
Numero taglienti Z	3
Filetti per pollice	28
Tipo di filettatura	UNEF-LH
Misura del filetto	7/16-28 UNEF LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare