

**Garant**
**Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 3-10**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130050 3-10
GTIN	4062406052645
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNS  
 Materiale da taglio: HSS  
 Filetti per pollice: 10  
 Ø Filettatura: 76,2 mm  
 Lunghezza complessiva L: 160 mm  
 Ø codolo D<sub>s</sub>: 50 mm  
 Quadro del codolo □: 39 mm  
 Ø preforo: 73,8 mm

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	8
Ø Codolo D <sub>s</sub>	50 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Ø Preforo	73,8 mm
Profondità filettatura	114,3 mm
Filetti per pollice	10
Passo della filettatura	2,54 mm
Numero di scanalature per i trucioli	8

Quadro del codolo □	39 mm
∅ Filettatura	76,2 mm
Materiale da taglio	HSS
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	3-10 UNS
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare