

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 3.7/8-8

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130050 3.7/8-8 |
| GTIN | 4062406052980 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN
 Materiale da taglio: HSS
 Filetti per pollice: 8
 Ø Filettatura: 98,425 mm
 Lunghezza complessiva L: 180 mm
 Ø Codolo D_s: 56 mm
 Quadro del codolo □: 44 mm
 Ø Preforo: 95,4 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Numero di scanalature per i trucioli | 10 |
| Ø Filettatura | 98,425 mm |
| Numero taglienti Z | 10 |
| Ø Codolo D _s | 56 mm |
| Materiale da taglio | HSS |
| Quadro del codolo □ | 44 mm |
| Lunghezza complessiva L | 180 mm |

| | |
|---------------------------------|---|
| Ø Preforo | 95,4 mm |
| Filetti per pollice | 8 |
| Profondità filettatura | 147,64 mm |
| Passo della filettatura | 3,175 mm |
| Tipo di filettatura | UN |
| Misura del filetto | 3.7/8-8 UN |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | ASME B1.1 |
| Classe di tolleranza | 1B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,10 |
| Classe di tolleranza | 3B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,20 |
| Classe di tolleranza | 2B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,05 |
| Forma dell'imbocco | C |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |