

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 3.1/4-18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130051 3.1/4-18
GTIN	4062406053833
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNS-LH

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 18

Ø Filettatura: 82,55 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

Ø Codolo D_s: 50 mm

Quadro del codolo □: 39 mm

Ø Preforo: 81,25 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	82,55 mm
Filetti per pollice	18
Materiale da taglio	HSS
Quadro del codolo □	39 mm
Ø Preforo	81,25 mm
Ø Codolo D _s	50 mm
Profondità filettatura	123,83 mm

Passo della filettatura	1,411 mm
Numero taglienti Z	8
Lunghezza complessiva L	160 mm
Numero di scanalature per i trucioli	8
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	3.1/4-18 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare