

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN,  
Modello: 3.1/8-8**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130056 3.1/8-8
GTIN	4062406056087
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UN-LH  
 Materiale da taglio: HSS  
 Filetti per pollice: 8  
 Ø Filettatura: 79,375 mm  
 Lunghezza complessiva L: 160 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 50 mm  
 Quadro del codolo □: 39 mm  
 Ø Preforo: 76,4 mm

**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo □	39 mm
Numero taglienti Z	8
Profondità filettatura	119 mm
Filetti per pollice	8
Numero di scanalature per i trucioli	8
Passo della filettatura	3,175 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm

Materiale da taglio	HSS
Ø Filettatura	79,375 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	50 mm
Ø Preforo	76,4 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	3.1/8-8 UN LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare