

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 2.1/2-18**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130051 2.1/2-18
GTIN	4062406053499
Classe articolo	10N

## Descrizione

**Nota:**

Consegna: 35 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNS-LH  
 Materiale da taglio: HSS  
 Filetti per pollice: 18  
 Ø Filettatura: 63,5 mm  
 Lunghezza complessiva L: 160 mm  
 Ø codolo D<sub>s</sub>: 50 mm  
 Quadro del codolo □: 39 mm  
 Ø preforo: 62,3 mm

## Descrizione tecnica

Ø Filettatura	63,5 mm
Filetti per pollice	18
Numero taglienti Z	6
Lunghezza complessiva L	160 mm
Materiale da taglio	HSS
Profondità filettatura	95,25 mm
Ø preforo	62,3 mm

Passo della filettatura	1,411 mm
Ø codolo D <sub>s</sub>	50 mm
Numero di scanalature per i trucioli	6
Quadro del codolo □	39 mm
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	2.1/2-18 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare