

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN,  
Modello: 2.5/8-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130056 2.5/8-20
GTIN	4062406055820
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UN-LH  
Materiale da taglio: HSS  
Filetti per pollice: 20  
Ø Filettatura: 66,675 mm  
Lunghezza complessiva L: 160 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 50 mm  
Quadro del codolo □: 39 mm  
Ø Preforo: 65,47 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo D <sub>s</sub>	50 mm
Profondità filettatura	100 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Passo della filettatura	1,27 mm
Materiale da taglio	HSS
Numero di scanalature per i trucioli	6
Numero taglienti Z	6

Filetti per pollice	20
Ø Filettatura	66,675 mm
Ø Preforo	65,47 mm
Quadro del codolo □	39 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	2.5/8-20 UN LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare