

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 4-14****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130051 4-14
GTIN	4062406054137
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNS-LH

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 14

Ø Filettatura: 101,6 mm

Lunghezza complessiva L: 180 mm

Ø codolo D_s: 56 mm

Quadro del codolo □: 44 mm

Ø preforo: 100 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	1,814 mm
Profondità filettatura	152,4 mm
Ø Filettatura	101,6 mm
Quadro del codolo □	44 mm
Materiale da taglio	HSS
Lunghezza complessiva L	180 mm
Ø Preforo	100 mm

Numero di scanalature per i trucioli	12
Ø Codolo D _s	56 mm
Filetti per pollice	14
Numero taglienti Z	12
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	4-14 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare