

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 3.1/2-8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130051 3.1/2-8
GTIN	4062406053970
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UN-LH

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 8

Ø Filettatura: 88,9 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

Ø codolo D_s: 50 mm

Quadro del codolo □: 39 mm

Ø preforo: 85,9 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	3,175 mm
Filetti per pollice	8
Materiale da taglio	HSS
Numero taglienti Z	10
Ø preforo	85,9 mm
Profondità filettatura	133,35 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm

Ø codolo D _s	50 mm
Numero di scanalature per i trucioli	10
Quadro del codolo □	39 mm
Ø Filettatura	88,9 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	3.1/2-8 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare