

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 4-4

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130051 4-4
GTIN	4062406054175
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNC-LH
 Materiale da taglio: HSS
 Filetti per pollice: 4
 Ø Filettatura: 101,6 mm
 Lunghezza complessiva L: 180 mm
 Ø codolo D_s: 56 mm
 Quadro del codolo □: 44 mm
 Ø preforo: 95,11 mm

Descrizione tecnica

Profondità filettatura	152,4 mm
Quadro del codolo □	44 mm
Ø Codolo D _s	56 mm
Numero taglienti Z	12
Passo della filettatura	6,35 mm
Ø Preforo	95,11 mm
Ø Filettatura	101,6 mm

Lunghezza complessiva L	180 mm
Numero di scanalature per i trucioli	12
Filetti per pollice	4
Materiale da taglio	HSS
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	4-4 UNC LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare