

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, MF: M78X1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130020 M78X1
GTIN	4062406026370
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	50 mm
Ø Preforo	77 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX

Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,10
Profondità filettatura	117 mm
Ø Filettatura	78 mm
Quadro del codolo □	39 mm
Numero taglienti Z	8
Materiale da taglio	HSS
Passo della filettatura	1 mm
Numero di scanalature per i trucioli	8
Norma	DIN 2184
Lunghezza complessiva L	160 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M78×1
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare