

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN,
Modello: 4-10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130056 4-10
GTIN	4062406056414
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS-LH
Materiale da taglio: HSS
Filetti per pollice: 10
Ø Filettatura: 101,6 mm
Lunghezza complessiva L: 180 mm
Ø codolo D_s: 56 mm
Quadro del codolo □: 44 mm
Ø preforo: 99,3 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	10
Numero taglienti Z	12
Ø Codolo D _s	56 mm
Quadro del codolo □	44 mm
Passo della filettatura	2,54 mm
Numero di scanalature per i trucioli	12
Lunghezza complessiva L	180 mm

Ø Preforo	99,3 mm
Ø Filettatura	101,6 mm
Profondità filettatura	152,4 mm
Materiale da taglio	HSS
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	4-10 UNS LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare