

**Garant****Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, MF: M70X1,5****Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130020 M70X1,5 |
| GTIN            | 4062406026073  |
| Classe articolo | 10N            |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 2184

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,5 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 50 mm

Quadro del codolo □: 39 mm

Ø preforo: 68,5 mm

**Descrizione tecnica**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Materiale da taglio                  | HSS     |
| Numero di scanalature per i trucioli | 8       |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 50 mm   |
| Lunghezza complessiva L              | 160 mm  |
| Ø Preforo                            | 68,5 mm |
| Numero taglienti Z                   | 8       |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Profondità filettatura    | 105 mm                                    |
| Classe di tolleranza      | ISO 1 4H                                  |
| Classe di tolleranza      | ISO 1X 4HX                                |
| Classe di tolleranza      | ISO 2 6H                                  |
| Classe di tolleranza      | ISO 2X 6HX                                |
| Classe di tolleranza      | 6H +0,05                                  |
| Classe di tolleranza      | 6H +0,20                                  |
| Classe di tolleranza      | ISO 3 6G                                  |
| Classe di tolleranza      | ISO 3X 6GX                                |
| Classe di tolleranza      | 7H  |
| Classe di tolleranza      | 7HX                                       |
| Classe di tolleranza      | 7G  |
| Classe di tolleranza      | 7GX                                       |
| Classe di tolleranza      | 6H +0,10                                  |
| Quadro del codolo □       | 39 mm                                     |
| Passo della filettatura   | 1,5 mm                                    |
| ∅ Filettatura             | 70 mm                                     |
| Norma                     | DIN 2184                                  |
| Tipo di filettatura       | M   |
| Misura del filetto        | M70×1,5                                   |
| Rivestimento              | non rivestito                             |
| Angolo di filetto         | 60 grado                                  |
| Norma filettatura         | DIN 13                                    |
| Forma dell'imbocco        | C   |
| Codolo                    | Codolo cilindrico con h9                  |
| Passaggio interno per LR  | no  |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco        |
| Direzione di taglio       | destro                                    |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza                                       |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                          |