

**Garant**
**CDCT S40101, Tipo: HB7125-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268520 HB7125-1
GTIN	4062406057367
Classe articolo	211

### Descrizione

CDCT S40101 HB7125-1 Tipo: HB7125-1

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm

Avanzamento f: 0,05 - 0,23 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 140 m/min

### Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Rompitrucioli	VS
Impiego principale	M
Tipo	HB7125-1
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,1 mm

Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 140 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,23 mm/gir,
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	CDCT S40101
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura