

Garant**CDCT S40102, Tipo: HB7035****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268530 HB7035
GTIN	4062406210649
Classe articolo	211

Descrizione

CDCT S40102 HB7035 Tipo: HB7035
Rompitrucoli: SF
Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,23 mm
Avanzamento f : 0,03 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 150 m/min
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria: 60 - 150 m/min

Descrizione tecnica

Impiego secondario	K
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 150 m/min
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	60 - 150 m/min
Rompitrucoli	SF

Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,23 mm
Tipo	HB7035
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Rivestimento	TiN
Codice ISO Inserto	CDCT S40102
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura