

Garant**GPCT S50104, Tipo: HB7035**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268570 HB7035
GTIN	4062406057565
Classe articolo	211

Descrizione

GPCT S50104 HB7035 Tipo: HB7035

Rompitrucoli: SF

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,35 mmAvanzamento f : 0,03 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 150 m/minVelocità di taglio v_c applicazione secondaria: 60 - 150 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,35 mm
Impiego secondario	K
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	60 - 150 m/min
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 150 m/min
Tipo	HB7035
Rompitrucioli	SF
Condizione di taglio	continuo
Rivestimento	TiN
Codice ISO Inserto	GPCT S50104
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura