

Garant**GPCT S50102, Tipo: HU7310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268560 HU7310
GTIN	4062406057510
Classe articolo	211

Descrizione

GPCT S50102 HU7310 Tipo: HU7310
Rompitrucoli: AF
Profondità di taglio a_p : 0,05 - 1,6 mm
Avanzamento f : 0,03 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 300 m/min
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,05 - 1,6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Tipo	HU7310

Materiale da taglio	HM
Impiego principale	N
Rompitrucoli	AF
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	GPCT S50102
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura