

Garant**TDAT 070102, Tipo: HB7410**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268630 HB7410
GTIN	4062406057800
Classe articolo	21I

Descrizione

TDAT 070102 HB7410 Tipo: HB7410

Rompitrucioli: TIS

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,23 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,23 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 40 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,23 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 90 m/min
Tipo	HB7410
Avanzamento f	0,05 - 0,23 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	TIS
Materiale da taglio	HM

Impiego principale	Ti
Rivestimento	TiN
Codice ISO Inserto	TDAT 070102
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura