

Garant
GCCT 060202, Tipo: HB7410


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268590 HB7410
GTIN	4062406057657
Classe articolo	211

Descrizione

GCCT 060202 HB7410 Tipo: HB7410
 Rompitruccioli: TIS
 Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,35 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,23 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 40 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 90 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,23 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,35 mm
Rompitruccioli	TIS
Tipo	HB7410

Impiego principale	TI
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Rivestimento	TiN
Codice ISO Inserto	GCCT 060202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura