

Garant
TDAT 070102, Tipo: HB7125-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268630 HB7125-1
GTIN	4062406057824
Classe articolo	21I

Descrizione

TDAT 070102 HB7125-1 Tipo: HB7125-1

Rompitrucioli: VS

 Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,23 mm

 Avanzamento f : 0,05 - 0,23 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 140 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 140 m/min
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	VS
Avanzamento f	0,05 - 0,23 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,23 mm

Tipo	HB7125-1
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	TDAT 070102
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura