

**Garant**
**GCCT 060204, Tipo: HB7125-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268600 HB7125-1
GTIN	4062406057725
Classe articolo	211

### Descrizione

GCCT 060204 HB7125-1 Tipo: HB7125-1

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 140 m/min

### Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 140 m/min
Avanzamento $f$	0,05 - 0,23 mm/gir,
Impiego principale	M
Rompitrucoli	VS
Tipo	HB7125-1
Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 0,35 mm

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	GCCT 060204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura