

Garant
TDAT 070101, Tipo: HB7035


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268620 HB7035
GTIN	4062406057732
Classe articolo	211

Descrizione

TDAT 070101 HB7035 Tipo: HB7035

Rompitrucioli: SF

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,23 mm

Avanzamento f: 0,03 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 150 m/min

Velocità di taglio v_c applicazione secondaria: 60 - 150 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	SF
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 150 m/min
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,23 mm
Impiego secondario	K
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,1 mm

Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	60 - 150 m/min
Tipo	HB7035
Rivestimento	TiN
Codice ISO Inserto	TDAT 070101
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura