

**Garant****Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN, MF: M66X0,75****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130025 M66X0,75
GTIN	4062406030391
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 2184

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,75 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

 $\varnothing$  codolo  $D_s$ : 50 mmQuadro del codolo  $\square$ : 39 mm $\varnothing$  preforo: 65,25 mm**Descrizione tecnica**

$\varnothing$ Codolo $D_s$	50 mm
Profondità filettatura	99 mm
$\varnothing$ Preforo	65,25 mm
Quadro del codolo $\square$	39 mm
$\varnothing$ Filettatura	66 mm
Norma	DIN 2184

Passo della filettatura	0,75 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Materiale da taglio	HSS
Numero di scanalature per i trucioli	6
Numero taglienti Z	6
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,10
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M66×0,75
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro

Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare