

**Garant****TDAT 070101, Tipo: HB7125-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268620 HB7125-1
GTIN	4062406057770
Classe articolo	21I

### Descrizione

TDAT 070101 HB7125-1 Tipo: HB7125-1

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm

Avanzamento f: 0,05 - 0,23 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 140 m/min

### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Raggio di curvatura	0,1 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Tipo	HB7125-1
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucoli	VS
Avanzamento f	0,05 - 0,23 mm/gir,
Impiego principale	M

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 140 m/min
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	TDAT 070101
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura