

**Garant****RC.X 1003, Tipo: HU7310-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260640 HU7310-1
GTIN	4062406058401
Classe articolo	21G

## Descrizione

RC.X 1003 HU7310-1 Rompitrucioli: AM

Tolleranza: G

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 350 - 600 m/min

## Descrizione tecnica

Tipo	HU7310-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	N
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucioli	AM

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	350 - 600 m/min
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	RCGX 1003
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura