

Garant**CCGT 030102, Tipo: HU7315-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260047 HU7315-1
GTIN	4062406058715
Classe articolo	211

Descrizione

CCGT 030102 HU7315-1 Tipo: HU7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,5 mmAvanzamento f : 0,03 - 0,1 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 m/min
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,2 mm

Impiego principale	N
Rompitrucioli	AF
Tipo	HU7315-1
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,5 mm
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	CCGT 030102
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura