

Garant**CCGT 030102, Tipo: HB7125-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260047 HB7125-1
GTIN	4062406058708
Classe articolo	211

Descrizione

CCGT 030102 HB7125-1 Tipo: HB7125-1

Rompitrucoli: VF

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,2 mmAvanzamento f : 0,03 - 0,1 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7125-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 300 m/min
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,2 mm
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,2 mm
Rompitrucioli	VF
Codice ISO Inserto	CCGT 030102
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura