

Garant
CCGT 030102, Tipo: HB7025-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260047 HB7025-1
GTIN	4062406058692
Classe articolo	211

Descrizione

CCGT 030102 HB7025-1 Tipo: HB7025-1

Rompitrucioli: SF

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,2 mm

Avanzamento f : 0,03 - 0,1 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,2 mm
Rompitrucioli	SF
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	HB7025-1
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 300 m/min
Codice ISO Inserto	CCGT 030102
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura