

Garant
Punta da centro per CN in HSS-E 90° N, TiAlN, Ø DC h6: 20mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	112100 20
GTIN	4045197363084
Classe articolo	11A

Descrizione
Esecuzione:

Affilatura di precisione del tagliente principale e piccolo tagliente trasversale, quindi semplicità di foratura ed esecuzione precisa del foro. Estremamente stabile grazie alle scanalature corte. Affilatura di precisione del tagliente al centro e piccolo tagliente trasversale, quindi semplicità di foratura ed esecuzione precisa del foro di centraggio. Estremamente stabile grazie alle scanalature per trucioli corte.

Nota:

Usare il numero di giri per il Ø di foratura effettivo, (non per il Ø esterno della punta).

Descrizione tecnica

Ø Nominale D_c	20 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	40 mm
Tolleranza codolo	h6
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,07 mm/gir,
Ø Codolo D_s	20 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Codolo	DIN 1835 B con h6
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS E
Norma	Norma interna
Modello	N

Tolleranza Ø nominale	h6
Angolo di affilatura	90 grado
Numero taglienti Z	2
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta da centro

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	87 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	56 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	50 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	50 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	37 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	31 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idonea	6 m/min	S
GG(G)	idonea	31 m/min	K
CuZn	idonea	100 m/min	N
Uni	idonea		
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		