

**Garant**
**CNMG 09T304, Tipo: HB7210-1**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250150 HB7210-1
GTIN	4062406058869
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 09T304 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Rompitrucoli: GM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 450 m/min

**Descrizione tecnica**

Tipo	HB7210-1
Rompitrucoli	GM
Avanzamento $f$	0,3 - 0,7 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 450 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	K
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura