Garant

CNMG 120404, Tipo: HB7210-1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250156 HB7210-1
GTIN	4062406058883
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120404 HB7210-1 Tipo: HB7210-1
Rompitrucioli: GM
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p: 0,4 - 6,5 mm
Avanzamento f: 0,3 - 0,7 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7210-1
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	K

Rompitrucioli	GM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 450 m/min
Avanzamento f	0,3 - 0,7 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,4 - 6,5 mm
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura