


**Garant****CNMA 120408, Tipo: HB7210-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250165 HB7210-1
GTIN	4062406058937
Classe articolo	21G

### Descrizione

CNMA 120408 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 450 m/min

### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 450 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	K

Avanzamento f	0,3 - 0,7 mm/gir,
Tipo	HB7210-1
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Insetto	CNMA 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura