


Garant
CNMG 120416, Tipo: HB7210-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250328 HB7210-1
GTIN	4062406058968
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120416 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Rompitrucioli: GG

Profondità di taglio a_p : 0,4 - 6,5 mm

Avanzamento f : 0,32 - 0,8 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,32 - 0,8 mm/gir,
Rompitrucioli	GG
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,4 - 6,5 mm
Tipo	HB7210-1
Raggio di curvatura	1,6 mm

Impiego principale	K
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 450 m/min
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura