

Garant**DNMG 150608, Tipo: HB7210-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250862 HB7210-1
GTIN	4062406059026
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150608 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Rompitrucoli: GG

Profondità di taglio a_p : 0,4 - 6,5 mmAvanzamento f : 0,32 - 0,8 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,4 - 6,5 mm
Impiego principale	K
Tipo	HB7210-1
Avanzamento f	0,32 - 0,8 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 450 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM

Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucoli	GG
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura