


Garant**SNMG 120408, Tipo: HB7210-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251224 HB7210-1
GTIN	4062406059040
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 120408 HB7210-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7210-1

Rompitrucioli: GM

Profondità di taglio a_p : 0,4 - 6,5 mm

Avanzamento f : 0,3 - 0,7 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 450 m/min
Impiego principale	K
Rompitrucioli	GM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Avanzamento f	0,3 - 0,7 mm/gir,

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7210-1
Profondità di taglio a_p	0,4 - 6,5 mm
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura