

**Garant****WNMA 080412, Tipo: HB7210-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252074 HB7210-1
GTIN	4062406059187
Classe articolo	21G

## Descrizione

WNMA 080412 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 450 m/min

## Descrizione tecnica

Tipo	HB7210-1
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Raggio di curvatura	1,2 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	K
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 450 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Avanzamento f	0,3 - 0,7 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	WNMA 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura