


Garant**CC. T 120408, Tipo: HB7210-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260160 HB7210-1
GTIN	4062406059224
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 120408 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Rompitrucoli: GM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	K
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 450 m/min

Rompitrucioli	GM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Tipo	HB7210-1
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura