

**Garant****Inserto per sbavatura, HB7525, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	217234 UNI
GTIN	4062406059293
Classe articolo	21Y

**Descrizione**

Inserto per sbavatura UNI Avanzamento f: 0,005-0,03 mm

**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,005-0,03 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7525
$t_{min.}$	0,25 mm
$t_{max.}$	1,75 mm
Numero taglienti Z	6
Tipo di prodotto	Inserto per incisione

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	50 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	30 m/min	M
GG(G)	idoneo	60 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
Aria	limitatamente adatto		