


CNMG 120404, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250210 CA025P
GTIN	4960664863440
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120404 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: PS

Profondità di taglio a_p : 1 - 3,5 mm

Avanzamento f : 0,15 - 0,35 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min
Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Tipo	CA025P
Profondità di taglio a_p	1 - 3,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rompitrucoli	PS
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura